

# Аксиален модул EAMM-A-R27-40G

Номер на част: 1456622

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	32 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.445 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	2 Nm
Тегло на продукта	240 g
Код на интерфейс актуатор	R27
Код на интерфейс мотор In	40G
Указание за материала	Съответствие с RoHS