


# Аксиален модул EAMM-A-S48-40G-G2

Номер на част: 1456650

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	55 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	12.5 Nm
Тегло на продукта	420 g
Код на интерфейс актуатор	S48
Код на интерфейс мотор In	40G
Указание за материала	Съответствие с RoHS