


# Паралелен модул EAMM-U-110-D80-100A-120

Номер на част: 1465438

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	110
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	5000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	799 kgmm <sup>2</sup>
Момент на празен ход на задвижването	0.3 Nm
Предаваем въртящ момент	25 Nm
Тегло на продукта	5070 g
Код на интерфейс актуатор	D80B
Код на интерфейс мотор In	100A
Указание за материала	Съответствие с RoHS