

# Куплунг EAMC-56-58-19-19

Номер на част: 1485673

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	19 mm
Монтажен диаметър 2	19 mm
Размер	56
Номинална дължина	58 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	128 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	60 Nm
Тегло на продукта	285 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS