



# Маслена спирачка YDR-16-20

Специф. Номер: 14900

FESTO

цилиндрична форма.

При кратковременно движение на буталният прът (<30s) времето за реверс е 0,4 секунди. При продължително движение на буталният прът (<6h) времето за реверс е до 1 секунда.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Ход	20 mm
Демпфиране	регулируем твърда характеристика
Време за ресет, кратко	0.4 s
Време за ресет, дълго	1 s
Температура на околната среда	0 ... 80 °C
Макс. поета енергия на ход	32 J
Макс. поета енергия на час	40,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.16 J
Тегло на продукта	280 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Стомана поцинкован