



Маслена спирачка YDR-32-60

Специф. Номер: 14903

FESTO

цилиндрична форма.

При кратковременно движение на буталният прът (<30s) времето за реверс е 0,4 секунди. При продължително движение на буталният прът (<6h) времето за реверс е до 1 секунда.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ход	60 mm
Демпфиране	регулируем твърда характеристика
Време за ресет, кратко	0.4 s
Време за ресет, дълго	1 s
Температура на околната среда	0 ... 80 °C
Макс. поета енергия на ход	384 J
Макс. поета енергия на час	130,000 J
Макс. остатъчна енергия	2 J
Тегло на продукта	1,600 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Стомана поцинкован