

Въртящо задвижване DRQ-80- -360-PPV-A

Специф. Номер: 150253
Продукт излизащ от производство

FESTO


за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Варианти с ъгъл на завъртане по избор от 271 до 359°.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	80
Ъгъл на демпфериране	69 deg
Ъгъл на завъртане	360 deg
Толеранс на крайните позиции	4 deg
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	0.9 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	75 Nm
Допустим инерционен момент	0.12 kgm ²
Тегло на продукта	22,500 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G3/8
Информация за материала на задвижващия вал	Закалена стомана
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)