


Кабел за програмиране KDI-SB202-BU9

Специф. Номер: 150268

FESTO

Стандартен сериен кабел на Фесто за диагностика от един вентилен остров към Checkbox.



Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	4.5 ... 6.5 mm
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	≤ 300 V
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта	181 g
Electrical connection 1	Straight socket, M12, 4-pin
Electrical connection 2	Straight socket, Sub-D, 9-pin
Структура на кабела	4x0,14
Дължина на кабела	5 m
Тип на закрепване	Клип с холендрова гайка
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав позлатен