


# Направляващ модул FENG-32-400-KF

Номер на част: 150290

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Ход	400 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила $F_y$	750 Б
Макс. сила $F_y$ , статична	1020 Б
Макс. сила $F_z$	750 Б
Макс. сила $F_z$ , статична	1020 Б
Макс. момент $M_x$	28 Nm
Макс. момент $M_x$ статичен	38 Nm
Макс. момент $M_y$	34 Nm
Мах. момент $M_y$ , статичен	46 Nm
Макс. момент $M_z$	34 Nm
Макс. момент $M_z$ статичен	46 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Тегло на продукта	2250 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана