


# Затегателен модул EV-12-3

Номер на част: 150681

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	3 mm
Повърхност за затягане	Ø 12
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие
Работно налягане	0.6 MPa 6 бар 87 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...40 °C
Тегло на продукта	11 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка	M3
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на мембраната	TPE-U (PU)