

Монтажна шина SLZS-32- -

Номер на част: 150918

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	T-жлеб за датчик
Макс. дължина на профила	2800 mm
Монтажно положение	произволно
за Ø на буталото	Ø 32
Конструктивна структура	Лайсна за датчици
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Начин на закрепване	с отвор и винт
Материал на профила	Алуминиева ковка сплав анодиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на винтовете	високолегирана стомана