


Дросел-обратен клапан GRLZ-1/8-РК-3-В

Номер на част: 151189

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция дросел за приточен въздух
Пневматична връзка 1	РК-3 с холендрова гайка
Пневматична връзка 2	G1/8
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	110 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	100 l/min...110 l/min
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.3 бар...10 бар
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	162 l/min
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	145 l/min...165 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	6 Nm
Тегло на продукта	22 g
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на регулиращия винт	Месинг
Материал на въртящ се съединител	Цинкова отливка под налягане