

Дросел-обратен клапан GRLZ-1/8-PK-4-RS-B

Специф. Номер: 151193

FESTO

за дроселиране на входа.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	еднопътна функция на дроселиране
Пневматичен извод 1	PK-4 с холендрова гайка
Пневматичен извод 2	G1/8
Регулиращ елемент	Винт с накатка
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	230 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	190 ... 240 l/min
Работно налягане	0.3 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 → 0 bar	360 l/min
Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 → 0 bar	295 ... 375 l/min
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	6 Nm
Тегло на продукта	25 g
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на регулиращия винт	Месинг
Информация за материала на шарнира	Цинкова отливка