

Компенсатор на дължина VAL-M5-5

Номер на част: 151209

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина държач за смукателна чаша	5 mm
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Връзка за вакуум горе
Работно налягане	-0.95 бар...8 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии: Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	25 g
Начин на закрепване	с външна резба M16x1
Закрепване смукателна чаша с държач	M5
Връзка за вакуум	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий
Материал на държача	Алуминий РОМ високолегирана стомана, неръждаема