


# Разпределител за работа с вакуум ISV-M5

Номер на част: 151217

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M5
Годност за импулс за изхвърляне	8 МПа 8 бар
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар
Необходим обем на засмуквания поток при -0,05 МПа (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	4 g
Начин на закрепване	завинтване
Пневматична връзка 1	M5
Пневматична връзка 2	M5
Материал на филтъра	Синтерован бронз
Материал на тялото	високолегирана стомана