

# Въртящо задвижване DRQ-63- -270-PPVJ-A

Специф. Номер: 151312  
Продукт излизащ от производство

FESTO


за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Варианти с ъгъл на завъртане по избор от 181 до 269°.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



## Информационен лист

| Белег                                       | Стойност                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Размер                                      | 63                                                      |
| Ъгъл на демпфериране                        | 65 deg                                                  |
| Setting range of swivel angle on both sides | -10 /+11 deg                                            |
| Ъгъл на завъртане                           | 270 deg                                                 |
| Демпфериране                                | Пневматично демпфериране, регулируемо                   |
| Монтажна позиция                            | по избор                                                |
| Конструкция                                 | Зъбна рейка/зъбно колело                                |
| Отчитане на позицията                       | за датчици за положение                                 |
| Работно налягане                            | 2.5 ... 10 bar                                          |
| Макс. честота на завъртане 6 bar            | 0.7 Hz                                                  |
| Принцип на действие                         | двойнодействие                                          |
| Работна среда                               | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Температура на околната среда               | -10 ... 60 °C                                           |
| Theoretical torque at 6 bar                 | 37 Nm                                                   |
| Допустим инерционен момент                  | 0.04 kgm <sup>2</sup>                                   |
| Тегло на продукта                           | 12,200 g                                                |
| Тип на закрепване                           | с вътрешна резба                                        |
| Пневматичен извод                           | G3/8                                                    |
| Информация за материала на задвижващия вал  | Закалена стомана                                        |
| Информация за материала на уплътненията     | TPE-U(PU)                                               |