

# Въртящо задвижване DRQ-40- -270-PPV-A

Специф. Номер: 151315  
Продукт излизащ от производство

FESTO


за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Варианти с ъгъл на завъртане по избор от 181 до 269°.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне



## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност   |
|--|--|
| Размер                                     | 40   |
| Ъгъл на демпфериране                       | 96 deg   |
| Ъгъл на завъртане                          | 270 deg  |
| Толеранс на крайните позиции               | 8 deg  |
| Демпфериране                               | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране    |
| Монтажна позиция                           | по избор   |
| Конструкция                                | Зъбна рейка/зъбно колело                                 |
| Отчитане на позицията                      | за датчици за положение                                  |
| Работно налягане                           | 2.5 ... 10 bar   |
| Макс. честота на завъртане 6 bar           | 1.8 Hz   |
| Принцип на действие                        | двойнодействащ   |
| Работна среда                              | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Температура на околната среда              | -10 ... 60 °C  |
| Theoretical torque at 6 bar                | 9 Nm   |
| Допустим инерционен момент                 | 0.005 kgm <sup>2</sup>                                   |
| Тегло на продукта                          | 3,330 g  |
| Тип на закрепване                          | с вътрешна резба   |
| Пневматичен извод                          | G1/4   |
| Информация за материала на задвижващия вал | Закалена стомана   |
| Информация за материала на уплътненията    | TPE-U(PU)  |