


Въртящ фланец SNGL-100

Специф. Номер: 151532
Продукт излизащ от производство

FESTO

за цилиндри DNG, DNGU, съответна лагерна опора LSNG, LSNSG.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for
alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Отговаря на стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-40 ... 90 °C
Тегло на продукта	767 g
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала, закрепване	Алуминиева отливка
Информация за материала на лагера	Пластмаса
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован