

Дросел-обратен клапан GRLA-3/8-NPT-B

Номер на част: 151555

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция вентилиращ дросел
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 2	3/8 NPT
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.3 бар...10 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на кутия болт	Алуминиева ковка сплав
Материал на регулиращия винт	Месинг
Материал на гайките	Алуминиева ковка сплав
Материал на въртящ се съединител	Цинкова отливка под налягане