


Дросел GRLO-10-UNF-3/16-B

Специф. Номер: 151570

FESTO

без възвратна функция.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Пневматичен извод 2	UNF10-32
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Температура на средата	-10 ... 60 °C