


Цилиндър с шпилки DNG-6"- -PPV-A

Специф. Номер: 151580
Продукт излизащ от производство

FESTO

съгласно ISO 15552, NF E 49 003.1 и UNI 10 290, за безконтактно отчитане на позицията на буталото, с двустранно настройваемо демпфериране в края на хода.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Exemplary representation



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.04 ... 78.74 "
Диаметър на буталото	6"
Резба на буталния прът	UNF1 1/2-12
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	8.7 ... 145 Psi
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Дължина на демпфериране	1.57 "
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	2,543 lbf
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	2,712 lbf
Допълнително тегло на 10 mm ход	6.7 oz
Основно тегло при 0 mm ход	609 oz
Пневматичен извод	NPT3/4-14