


# Междинна плоча MUN-ZP-D-3-L-24G

Специф. Номер: 151715  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	14.5 mm
Растерен размер	72 mm
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	500 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR