


# Светодиодно уплътнение MV-LD-230

Специф. Номер: 151716

FESTO

за вентили MV.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Индикатор за превключена позиция	LED
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Тегло на продукта	1.6 g
Електрически извод	квадратна форма MSV по DIN EN 175301-803 Форма В
Номинално работно напрежение, AC	230 V
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Заземяване	наличен
Номинална мощност, светещо уплътнение	0.33 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Степен на замърсяване	3
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)