

# Светещо уплътнение MEB-LD-12-24DC

Номер на част: 151717

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикация за положение на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Тегло на продукта	0.6 g
Електрическо присъединяване	Форма C съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма M5E8
Диапазон на работното напрежение DC	12 V...24 V
Свързване на защитния проводник	налична
Номинална мощност светещо уплътнение	0.05 C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	TPE-U(PU)
Цвят	прозрачен