

# Направляващ модул FENG-2"- -KF

Специф. Номер: 151748

FESTO

с водене със сачмено винтова двойка, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	2"
Ход	0.4 ... 20 "
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Търкаляща направляваща
Конструкция	Направляваща
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Сила на преместване	15 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	50 g
Основно тегло при 0 mm ход	4,030 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Material of guide component	Термично обработена стомана
Material housing	Алуминиева сплав