


съединител KDMS6-1/2-A

Специф. Номер: 151778

FESTO

самозатварящ, за осигурителен съединител по ISO 4414



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	13 mm
Манометър	оптичен
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	1,935 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque	32.5 Nm
Tolerance for nominal tightening torque	± 20 %
Тегло на продукта	175 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/2