


Пневматичен разпределител JD-5/2-D-2-C

Номер на част: 151847

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 доминираща бистабилност
Начин на задействане	пневматично
Монтажна ширина	54 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2300 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1 G3/8
Работно налягане	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 бар...16 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър
Одобрение	UL - Recognized (OL)
Номинален диаметър	11.5 mm
Размер на растерната решетка	56 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	ISO 5599-1
Ръчно задействане	няма
Код по ISO	203
Вид управление	директно
Посока на потока	реверсивна
Припокриване	положително припокриване
Управляващо налягане	2 бар...16 бар
Време за превключване на	8 мсек
Време за превключване на (доминиращо)	8 мсек
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C

Характеристика	Стойност
Ниво на звуково налягане	85 dB(A)
Управляващ флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	550 g
Начин на закрепване	върху присъединителна плоча с отвор и винт
Връзка за управляващ въздух 12	Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Връзка за управляващ въздух 14	Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Пневматична връзка 3	Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Пневматична връзка 4	Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Пневматична връзка 5	Присъединителна плоча размер 2 съгласно ISO 5599-1
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	HNBR NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане