



# Акумулатор VZS-10-B

Специф. Номер: 151923

FESTO

по EG-нормала 87/404/ЕЕС и EN 286-1:1998.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



## Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Обем	10 l
Монтажна позиция	кондензоотделител надолу
Отговаря на стандарта	EN 286-1
Работно налягане	-0,95 ... 16 bar
Работна среда	азот Сгъстен въздух
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за прости съдове за налягане
Клас на корозионна устойчивост КВК	4
Температура на средата	-10 ... 100 °C
Температура на околната среда	-10 ... 100 °C
Разрешение	TÜV
Мах. Въртящ момент на затягане присъединителна резба	130 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане изпускане на кондензата	27 Nm
Тегло на продукта	6,000 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод за кондензоотделител	G3/8
Пневматичен извод	G1
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала ресивер сгъстен въздух	Стомана лакиран