


Въртящ фланец SZSB-25

Номер на част: 151925

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	66 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Лята неръждаема стомана
Материал на винтовете	Стомана поцинковани