


# Шумозаглушител U-1-B

Номер на част: 151990

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 МРа...1 МРа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Дебит спрямо атмосфера	17500 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	85 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Тегло на продукта	233 g
Пневматична връзка	G1
Материал на демпферната вложка	PE
Материал резбова шийка	Алуминий
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминий