

Куплунг тип "бърза връзка" KS1-CN-2

Номер на част: 151996

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	1.5 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	44 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	47.7 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	0.4 g
Пневматична връзка 1	Съединителна втулка 2 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Информация за материала	Месинг, никелиран