

# Линейно задвижване DGO-1/2"- -P-A-B

Номер на част: 15227

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.04 инча...157 инча
Ø на буталото	1/2"
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Водачи	Направляваща плъзгаща
Работно налягане	2 бар...7 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МРа (6 bar, 87 psi), обратен ход	68 Б
Теоретична сила при 0,6 МРа (6 bar, 87 psi), ход напред	68 Б
Пневматична връзка	10-32 UNF-2B