


# Линейно задвижване DGO-1"- -PPV-A-B

Номер на част: 15230

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.04 инча...157 инча
Ø на буталото	1"
Демпфериране	пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Водачи	Направляваща плъзгаща
Принцип на захващане	принудително (магнит)
Работно налягане	1.5 бар...7 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	19 mm
Пневматична връзка	1/8 NPT