


# Линейно задвижване DGO-1 1/4"- -PPV-A-B

Номер на част: 15231

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                  | 0.04 инча...157 инча                                                     |
| Ø на буталото                        | 1 1/4"                                                                   |
| Демпфериране                         | пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо                    |
| Монтажно положение                   | произволно                                                               |
| Водачи                               | Направляваща плъзгаща                                                    |
| Принцип на захващане                 | принудително (магнит)                                                    |
| Работно налягане                     | 0.14 МПа...0.7 МПа<br>1.4 бар...7 бар                                    |
| Начин на функциониране               | двойнодействащ                                                           |
| Работен флуид                        | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Температура на околната среда        | -20 °C...60 °C                                                           |
| Дължина на демпфиране                | 20 mm                                                                    |
| Пневматична връзка                   | 1/8 NPT                                                                  |