


Линейно задвижване DGO-1 5/8"- -PPV-A-B

Номер на част: 15232

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.04 инча...157 инча
Ø на буталото	1 5/8"
Демпфериране	пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо
Монтажно положение	произволно
Водачи	Направляваща плъзгаща
Принцип на захващане	принудително (магнит)
Работно налягане	0.13 МПа...0.7 МПа 1.3 бар...7 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	23 mm
Пневматична връзка	1/4 NPT