


Компенсатор на момент FKG-25-B

Номер на част: 15234

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Радиално отклонение +/-	1 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...120 °C
Дългосрочно максимално допустимо натоварване по посока на силата +/-	600 Б
Тегло на продукта	511 g
Материал на компенсатора на момент	Алуминиева ковка сплав, анодирана Стомана, поцинкована
Материал на вилката	Стомана поцинкован
Материал на плъзгащата част	Месинг