

Многогнездов щекер KSV6-12

Номер на част: 152507

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	6 mm
Работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. връзки	12
Пневматична връзка	PK-6
Цвят	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS