


Въртящ фланец SNG-200

Номер на част: 152598

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	200
Въз основа на стандарт	ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	5160 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева отливка под налягане
Материал болт	Стомана поцинковани
Материал на винтовете	Стомана поцинковани
Материал на предпазителя	Ресорна стомана, поцинкована