

Шлаух PU-1/4-B-VL

Специф. Номер: 15276

FESTO

за CN- и СК-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6.35 mm
радиус на огъване според дебита	22 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.024 kg/m
Цвят	син