

Плоча за свързване под ъгъл NAVW-3/8-NPT-2

Номер на част: 152793

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	135 mm
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Естерно масло < 0,1mg/m³, съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...80 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за управляващ въздух 12/14	1/8 NPT
Връзка управляващ спомагателен въздух 12	1/8 NPT
Връзка управляващ въздух 14	1/8 NPT
Връзка за управляващ въздух 12	1/8 NPT
Връзка за управляващ въздух 14	1/8 NPT
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 2	3/8 NPT
Пневматична връзка 4	3/8 NPT
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане