

Кондензотделител WA-2

Номер на част: 152810

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	механично
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Ръчно задействане	с бутон
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	външен механичен напълно автоматичен
Измервана величина	Ниво на пълнене
Функция на разпределител	2/2 отворен моностабилен
Работно налягане	1.5 бар...14 бар
Работен флуид	Вода
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	92 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Връзка за източване на кондензат	PK-4
Пневматична връзка	M9
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав