

# Y-съединител QSYL-3/8-10

Номер на част: 153179

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност  |
|---|---|
| Размер  | Стандартно  |
| Номинален диаметър                            | 9.2 mm  |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка        | Покритие  |
| Монтажно положение                            | произволно  |
| Конструкция                                   | L-форма, 2- пъги, успоредно   |
| Размер на опаковката                          | 1   |
| Конструктивна структура                       | Push-pull принцип   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон  | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 бар...6 бар<br>-13.775 psi...87 psi         |
| Зависещо от температурата работно налягане    | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi       |
| Указание относно работното налягане           | Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C                                       |
| Работен флуид                                 | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед) |
| Указание за работен/управляващ флуид          | Възможна работа в омаслено състояние                                      |
| Клас на устойчивост на корозия KVK            | 1 - ниска опасност от корозия   |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на околната среда                 | -10 °C...80 °C  |
| Номинален въртящ момент на затягане           | 15.5 Nm   |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане | ± 20 %  |
| Тегло на продукта                             | 43 g  |
| Брой изводи                                   | 2   |
| Брой на хранващите проводници                 | 1   |
| Начин на закрепване                           | Външен шестостен SW17   |
| Пневматична връзка 1                          | Външна резба R3/8   |
| Пневматична връзка 2                          | за маркуч, външен Ø 10 mm   |
| Цвят на освобождаващия пръстен                | син   |
| Материал резбова шийка                        | Месинг, никелиран   |
| Указание за материала                         | Съответствие с RoHS   |
| Материал на тялото                            | PBT   |
| Материал на освобождаващия пръстен            | POM   |

| <b>Характеристика</b>               | <b>Стойност</b>                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Материал уплътнение на шлаух        | NBR                                |
| Материал на сегмента скоба за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |