

Тапа QSC-8H

Номер на част: 153269

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Монтажно положение	произволно
Конструкция	Тапа
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 бар...6 бар -13.775 psi...87 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	1 g
Пневматична връзка 1	Втулка Ø 8 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT