

# Манометър MA-15-10-QS-8

Номер на част: 153385

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 бар...10 бар
Номинален размер на манометъра	15
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба без измервателен механизъм
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МРа...1 МРа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	5
Клас защита	IP53
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	QS-8
материали в контакт с флуида	Месинг
Материал резбова шийка	Месинг
Материал на тялото	Стомана
Материал контролен прозорец	PC
Цвят на тялото	черен
Тегло на продукта	10 g
Скала	Единична скала bar (външно)