

Обратен клапан HA-1/8-QS-6

Номер на част: 153448

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|--|
| Функция на разпределител | Възвратна функция |
| Пневматична връзка 1 | R1/8 |
| Пневматична връзка 2 | QS-6 |
| Начин на закрепване | завинтване |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 311 l/min |
| Работно налягане | -1 бар...10 бар |
| Температура на околната среда | 0 °C...60 °C |
| Материал на тялото | Месинг, никелиран |
| Работен флуид | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Мин. диференциално налягане отваряне | 0.1 бар |
| Мин. диференциално налягане затваряне | 0.2 бар |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 11 g |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |