

# Обратен клапан HA-3/8-QS-10

Номер на част: 153456

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика  | Стойност   |
|---|--|
| Функция на разпределител                                    | Възвратна функция  |
| Пневматична връзка 1  | R3/8   |
| Пневматична връзка 2  | QS-10  |
| Начин на закрепване   | завинтване   |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1740 l/min   |
| Работно налягане  | -1 бар...10 бар  |
| Температура на околната среда                               | 0 °C...60 °C   |
| Материал на тялото  | Алуминий, анодиран   |
| Цвят на тялото  | сребрист   |
| Работен флуид   | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                         |
| Мин. диференциално налягане отваряне                        | 0.1 бар  |
| Мин. диференциално налягане затваряне                       | 0.2 бар  |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Тегло на продукта   | 47 g   |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS  |