

Сферичен кран QHS-QS-6

Номер на част: 153485

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2/2 бистабилен
Пневматична връзка 1	QS-6
Пневматична връзка 2	QS-6
Начин на задействане	ръчен
Начин на закрепване	с контра-гайка
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	528 l/min
Номинален диаметър	4 mm
Работно налягане	-0.1 MPa...1 MPa -1 бар...10 бар
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	PBTP
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Принцип на уплътняване	променлив
Конструктивна структура	Сферичен кран
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	16.5 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS