

Сферичен кран QH-QS-6-1/8

Номер на част: 153487

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2/2 бистабилен
Пневматична връзка 1	R1/8
Пневматична връзка 2	QS-6
Начин на задействане	ръчен
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	560 l/min
Номинален диаметър	2.5 mm
Работно налягане	-0.1 MPa...1 MPa -1 бар...10 бар
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	PBTP
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Принцип на уплътняване	променлив
Конструктивна структура	Сферичен кран
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	14 g
Материал резбова шийка	Месинг, никелиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS