


Регулатор на диференциално налягане LRL-1/8-QS-6

Номер на част: 153501

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--------------------------------------|--|
| Функция на регулатор | Диференциално налягане постоянно с характеристики на обратен поток |
| Пневматична връзка 1 | G1/8 |
| Пневматична връзка 2 | QS-6 |
| Начин на закрепване | завинтване |
| Номинален дебит отворен | 155 l/min |
| Диапазон на регулиране на налягането | 2 бар...6 бар |
| Входно налягане 1 | 0 МПа...0.9 МПа 0 бар...9 бар 0 psi...130.5 psi |
| Температура на околната среда | 0 °C...60 °C |
| Материал на тялото | Подсилен с PBT |
| Работен флуид | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Фиксатор на задействането | Контриране |
| Монтажно положение | произволно |
| Конструктивна структура | директно управляем бутален регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане |
| Номинален дебит, затворено положение | 140 l/min |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 20 g |
| Материал резбова шийка | Месинг, никелиран |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на уплътнението на резбата | PTFE |