


# Регулатор на диференциално налягане LRL-1/4-QS-8

Номер на част: 153504

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Функция на регулатор                 | Диференциално налягане постоянно с характеристики на обратен поток               |
| Пневматична връзка 1                 | G1/4                                                                             |
| Пневматична връзка 2                 | QS-8                                                                             |
| Начин на закрепване                  | завинтване                                                                       |
| Номинален дебит отворен              | 268 l/min                                                                        |
| Диапазон на регулиране на налягането | 2 бар...6 бар                                                                    |
| Входно налягане 1                    | 0 МПа...0.9 МПа<br>0 бар...9 бар<br>0 psi...130.5 psi                            |
| Температура на околната среда        | 0 °C...60 °C                                                                     |
| Материал на тялото                   | Подсилен с PBT                                                                   |
| Работен флуид                        | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]                                   |
| Фиксатор на задействането            | Контриране                                                                       |
| Монтажно положение                   | произволно                                                                       |
| Конструктивна структура              | директно управляем бутален регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане |
| Номинален дебит, затворено положение | 264 l/min                                                                        |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)         |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Тегло на продукта                    | 38 g                                                                             |
| Материал резбова шийка               | Месинг, никелиран                                                                |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                              |
| Материал на уплътнението на резбата  | PTFE                                                                             |